

HOLEX**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 3000 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415195 3000
GTIN	4045197997302
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Nonius protireflexně chromovaný. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a Ø obrobků.** Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. S jemným nastavováním.

Všechny díly: kalená

Norma: Výrobní norma

Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Kalibrování: A1

Odečet: 0,05 mm

Stupnice: 1/20 mm

Mezní chyba: 0,64 mm

Délka měřicí čelisti: 200 mm

Ø nástavce pro vnitřní měření: 50 mm

Hmotnost: 19 kg

Technický popis

Mezní chyba	0,64 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	50 mm
Odečet	0,05 mm
Stupnice	1/20 mm
Délka měřicí čelisti	200 mm
Hmotnost	19 kg
Rozsah měření	0 - 3000 mm

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Kalibrování	A1
Norma	Výrobní norma
Stupnice nonia mm/palce	ano
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Druh produktu	Dílečné posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3000 mm	011030 3000
Popisování laserem Typ	018940