

**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 1000 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415195 1000
GTIN	4045197956651
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Nonius protireflexně chromovaný. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a Ø obrobků.** Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření.

Všechny díly: kalená

Norma: Výrobní norma

Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Kalibrování: A1

Odečet: 0,05 mm

Stupnice: 1/20 mm

Mezní chyba: 0,24 mm

Délka měřicí čelisti: 200 mm

Ø nástavce pro vnitřní měření: 20 mm

Hmotnost: 2,5 kg

Technický popis

Rozsah měření	0 - 1000 mm
Hmotnost	2,5 kg
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Kalibrování	A1
Stupnice	1/20 mm
Délka měřicí čelisti	200 mm

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odečet	0,05 mm
Mezní chyba	0,24 mm
Norma	Výrobní norma
Stupnice nonia mm/palce	ano
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	011030 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	011050 1000
Popisování laserem Typ	018940