

**Svorka s převodem, Rozsah upínání: 300mm****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	860271 300
GTIN	4008158040813
Třída artiklu	83K

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná 2složková plastová rukojeť, černěná lišta z tažené oceli. Plastové poudro zesílené skelnými vlákny, vřeteno s trapézovám závitem s lehkým chodem s výkyvnou přítlačnou destičkou. S uvolňovací páčkou pro rychlé přestavování.

Použití:

Enormně flexibilní a lze použít i ve velmi stísněných prostorech, pro upínací tlak (až 2 000 N).

Technický popis

Rozsah upnutí	300 mm
Vyložení	60 mm
Průřez vodicí lišty	19×6 mm
Maximální upínací síla	2000 Nm
Druh produktu	Svěrka

