

HOLEX**Korunkový vrták TK plochý, Ø DC: 24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	118505 24
GTIN	4045197956088
Třída artiklu	12C

Popis**Provedení:**

Vrtací korunka a stopka z jednoho kusu (kalená), proto nanejvýš stabilní s bezchybnou obvodovou házivostí. **Úzké TK řezné destičky s pozitivním úhlem čela a velkým úhlem podbroušení** zajišťují dobrý řezný výkon při nízkém přítlaku. Středicí vrták vyměnitelný, stopka se 3 upínacími plochami.

Řezná šířka 1,9 mm ve všech velikostech. Tolerance Ø : + 0,15 / 0,05 mm.

Rozměr L: **všechny vel. = 11,8 mm.**

Použití:

Pro použití u stacionárních strojů. Velmi vhodné pro plasty zesílené vlákny (GFK a CFK). Pouze pro plochý materiál do tloušťky max. 5 mm.

Technický popis

Ø stopky	10 mm
Jmenovitý Ø D _c	24 mm
Délka L	11,8 mm
Provedení	ploché
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Stopka	stopka se třemi upínacími plochami
Ø tolerance	-0,05 / 0,15 mm

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Korunkový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	70 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	vhodný	80 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		