



## Samonivelační laser s křížovými přímkami LINO, Typ: L2G



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Třída artiklu	47C

### Popis

#### Provedení:

Robustní provedení, ergonomické plastové pouzdro, chráněno proti prachu a stříkající vodě. **Se zelenými laserovými přímkami pro optimální viditelnost. Až o 400% lepší viditelnost než červený laserový paprsek.**

Pulzní funkce s režimem úspory energie. **Velmi dlouhá doba použití až 44 hodin díky Li-Ion akumulátoru.** Magnetický adaptér můžete upevnit k libovolné stěně s ocelovými prvky. **Díky magnetu můžete produkt volně otáčet a snadno odebrat.** Aretace pro šikmé projekce a jako ochrana při přepravě.

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně adaptéru, Li-Ion akumulátoru, nabíječky, držáku baterie, zaměřovací tabulky a kufříku.

### Technický popis

Nivelační rozsah	±4 stupeň
Šířka	60 mm

Ochranná třída IP	IP 54
Mezní chyba	0,2 mm/m
Závit pro stativ	1/4 UNC palec
Dosah	35 m
Hloubka	100 mm
Třída laseru	2
Dosah s přijímačem	80 m
Hmotnost	530 g
Výška	110 mm
Barva laseru	zelená
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Laser s křížovými přímkami

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6