

**Garant****Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 1000mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 860050 1000   |
| GTIN           | 4045197559708 |
| Třída artiklu  | 81D           |

**Popis****Provedení:**

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. Pohyblivé upínací rameno **s pojistkou proti sklouznutí**, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez náradí od vel. 160.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným **zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes **silovou rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce. **Bez ochranné krytky.**

**Norma:****DIN 5117****Náhradní díl:**

Ochranná krytka č. 860051.

**Technický popis**

|               |         |
|---------------|---------|
| Rozsah upnutí | 1000 mm |
|---------------|---------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Vyložení            | 120 mm   |
| Průřez vodicí lišty | 35×11 mm |
| Druh produktu       | Svěrka   |

---

## Příslušenství

|   |                 |
|---|-----------------|
| Sada přítlačných členů 12dílná Typ 300-2500 | 860051 300-2500 |
|---|-----------------|