



## Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 250mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	860000 250
GTIN	4008158008769
Třída artiklu	83J

### Popis

#### Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. Pohyblivé upínací rameno **s pojistkou proti sklouznutí**, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez nářadí od vel. 160. S plastovou ochrannou krytkou na tlačné ploše.

Upínací síla až 6000 N.

#### Norma:

**DIN 5117**

#### Náhradní díl:

Ochranná krytka č. 860115.

### Technický popis

Průřez vodící lišty	29×9 mm
Vyložení	120 mm

Rozsah upnutí	250 mm
Druh produktu	Svěrka

---

## Příslušenství

Sada přítlačných členů 8dílná Ø tlačné desky 30 mm	860115 30
Pár upínacích nástavců Vario	862950