



## Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 1500mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	860100 1500
GTIN	4008158011936
Třída artiklu	82C

### Popis

#### Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. **Bez ochranné krytky.**

#### Norma:

**DIN 5117**

### Technický popis

Rozsah upnutí	1500 mm
Vyložení	120 mm
Průřez vodicí lišty	35×11 mm
Druh produktu	Svěrka

