

Garant**Součásti pro pojízdnou zásuvkovou skříň směr posouvání boční stěna, Typ: R36E****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942948 R36E
GTIN	4045197439284
Třída artiklu	91H

Popis**Provedení:**

Pár nosičů koleček – po dvou řiditelných a pevných kolečkách (Ø 100 mm) s brzdou, spojené vždy traverzou. **Dbejte na směr otáčení koleček.** Nosnost 600 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení.

Vhodné pro:

Pár nosičů koleček vhodný pro pláště skříní na nářadí produktové skupiny 94 (do 08/2019) s **rozměry 36×36 E, 54×36 E, 64×36 E, 78×36 E.** Z bezpečnostních důvodů (nebezpečí vyklopení) je maximální užitná výška pláště 1225 mm (při 78×36E maximální užitné výšce 900 mm).

Posouvejte směrem od boční stěny.

Upozornění:

- **Zásuvky v pojízdných skříních na nářadí musejí být vybaveny zablokováním jednotlivých zásuvek. Tak se zásuvky při zavření automaticky zablokuje, aby se zabránilo jejich otevírání při převozu. Zablokování jednotlivých zásuvek pro zásuvky produktové skupiny 94 (do 08/2019) naleznete pod č. 949605 v seznamu náhradních dílů.**
- **Pamatujte prosím při nosnosti koleček (600 kg) na vlastní hmotnost skříně.**
- **Dbejte prosím na požadovaný směr pohybu koleček.**

Technický popis

Typ	R36E
Počet řiditelných koleček s brzdou	2

Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Ø pevného kolečka	100 mm
Ø říditelného kolečka	100 mm
Maximální celková nosnost	600 kg
Směr chodu	Směr hloubka skříňe
Druh produktu	Rukojeť