



## Přepínatelná jednoruční svěrka, Rozsah upnutí: 450mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 860280 450    |
| GTIN           | 4008158028545 |
| Třída artiklu  | 83K           |

### Popis

#### Provedení:

Lišta z tažené oceli, černěná. Kluzný třmen, pevný třmen, plášť a páka z polyamidu, zesíleného skelným vláknem (odolné proti lomu). Velké, rovné upínací plochy umožňují upínání okolo lišty. Praktický **otočný knoflík** pro rychlou **změnu nastavení** z upínání na rozevírání. S uvolňovací páčkou pro rychlé přestavování.

#### Použití:

Univerzální použití, komfortní obsluha jednou rukou pro nepatrný upínací tlak (do 1200 N).

**Upínání a rozpínání s rychlým přepínáním.**

### Technický popis

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Rozsah upnutí          | 450 mm      |
| Šířka rozpínání        | 75 - 535 mm |
| Vyložení               | 85 mm       |
| Průřez vodící lišty    | 20×5 mm     |
| Maximální upínací síla | 1200 Nm     |

Druh produktu

Svěrka