



Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 2000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860100 2000
GTIN	4008158011943
Třída artiklu	82C

Popis

Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. **Bez ochranné krytky.**

Norma:

DIN 5117

Technický popis

Rozsah upnutí	2000 mm
Průřez vodicí lišty	35×11 mm
Vyložení	120 mm
Druh produktu	Svěrka

