

**Hluboká šroubová svěrka, Vyložení / rozsah upnutí: 250/400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860300 250/400
GTIN	4008158012445
Třída artiklu	83J

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní, dlouhá upínací ramena z temperované litiny pro velké hloubky upnutí; stabilní plnoprofilová lišta s rýhováním. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové nastavení, spolehlivé upnutí. Kolíková rukojeť pro vysokou upínací sílu s malým úsilím. Upínací síla až 7 000 N.

Technický popis

Hmotnost	4,4 kg
Průřez vodící lišty	40×11 mm
Vyložení	250 mm
Rozsah upnutí	400 mm
Druh produktu	Svěrka

