

**rapid****Automatická navíječka hadic, Typ: 15SCS****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Třída artiklu	08A

**Popis****Provedení:**

Automatická navíječka hadic v plastovém pouzdru s ohebnou PU hadicí vč. **vedení hadice** pro montáž na stěnu s otočnou montážní deskou. **Včetně RAPID SCS.**

Šířka: 465 mm

Hloubka: 220 mm

Výška: 400 mm

Maximální provozní tlak: 16 bar

Přípojka výstup: 3/8 vnější závit palec

Přípojka vstup: 3/8 vnější závit palec

**Technický popis**

Využitelná délka hadice	15 m
Maximální provozní tlak	16 bar
Vnitřní Ø hadice	10 mm
Přípojka výstup	3/8 vnější závit palec
Přípojka vstup	3/8 vnější závit palec
Plášť hloubka	220 mm

Plášť šířka	465 mm
Výška pláště	400 mm