

**Hluboká šroubová svěrka, Vyložení / rozsah upnutí: 250/800mm****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 860300 250/800 |
| GTIN           | 4008158012810  |
| Třída artiklu  | 83J            |

**Popis****Provedení:**

Vysoce kvalitní, dlouhá upínací ramena z temperované litiny pro velké hloubky upnutí; stabilní plnoprofilová lišta s rýhováním. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové nastavení, spolehlivé upnutí. Kolíková rukojeť pro vysokou upínací sílu s malým úsilím. Upínací síla až 7 000 N.

**Technický popis**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Vyložení            | 250 mm   |
| Průřez vodicí lišty | 40×11 mm |
| Rozsah upnutí       | 800 mm   |
| Hmotnost            | 5,6 kg   |
| Druh produktu       | Svěrka   |

