



## Kapesní svítilna LED-EX s bateriemi, Typ: 4AA2B



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Kapesní svítilna s ochranou před výbuchem, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.

**Vysoce výkonné LED svítilny** odolné proti nárazům, prachu a vodě.

**S LED technologií reflektoru. Ruční LED svítilna s primárním a sekundárním světlem**, přední světlo pro primární světlo (svítí dopředu), otočný spínač pro sekundární světlo (svítí na nohy). Při současném použití obou světelných paprsků nedochází ke zkrácení provozní doby.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 4× baterie č. 081557 LR6.

### Technický popis

Typ baterií	Mignon, AA
Ochranná třída IP	IP 67
Hmotnost	153 g
Světelný tok	170 lm
Ø hlavy	35 mm
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Barva pláště	žlutá

Počet obsažených baterií	4
Doba svícení	6 h
Světelný tok stupeň 2	20 lm
Celková délka	158 mm
Parametr zařízení	Vhodné pro oblast EX
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Kapesní svítlna

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081551 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081553 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081552 LR6
Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081559 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081554 LR6