

**LED akumul. pracovní svítidla, Příkon: 17 W****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	081254 17
GTIN	5708997354391
Třída artiklu	08C

Popis**Provedení:**

Pracovní svítidla LED, odolná proti nárazům s hliníkovým korpusem a gumovými chrániči hran.

- **Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.**
- **Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.**
- **Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech.**

Pracovní svítidla NOVA se zabudovaným držadlem. Vysoce výkonné prvky COB LED s 5ti stupňovou funkcí stmívání, otočné.

Ochranná třída IP: IP 67

Zóna ATEX: žádná

Světelný tok: 150 - 1500 lm

Hodnota CRI: 80

Počet obsažených akumulátorů: 1

Typ akumulátoru: Li-Ion

Celková délka: 163 mm

Technický popis

Teplota barev	6000 K
Kapacita akumulátoru	5,4 A·h

napětí akumulátorů	3,7 V
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zóna ATEX	žádná
Ochranná třída IP	IP 67
Světelný tok	150 - 1500 lm
Počet obsažených akumulátorů	1
celková výška	163 mm
Celková délka	163 mm
Celková šířka	63 mm
Hodnota CRI	80
Hmotnost	710 g

Příslušenství

Stativ s trojnožkou Výška 1,35-3 m	081252 1,35-3
------------------------------------	---------------