



Bezpečnostní navíječka hadic, plastový plášť stlačený vzduch, Ø 8×12 mm, Typ: 10S



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080072 10S
GTIN	7391390327154
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Bezpečnostní navíječka hadic s vedením hadice a kontrolovaným, silným zatahováním. Uzavřený **plastový plášť** odolný proti lomu, pro použití ve špinavém a prašném prostředí. Kompaktní konstrukce a jednoduchá montáž na stěnu resp. na strop s **rozsahem otáčení 180°**. **PU hadice** vhodná pro vysoký objem průtoku s vysokou odolností proti oděru a s ocelovými přípojkami na stlačený vzduch.

Upozornění:

Spojka viz č. 080286.

Technický popis

Navíjecí automatika SCS	ano
Hadice vnější Ø	12 mm
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Materiál hadice	Polyuretan
Barva pláště	modrá
Přípojka výstupu	1/4 palec

Maximální provozní tlak	16 bar
Přípojka vstup	1/4 palec
Barva hadice	modrá
Materiál pláště	plast
Využitelná délka hadice	10 m
Šířka korpusu	406 mm
Hloubka korpusu	190 mm
Výška korpusu	313 mm
Vhodné pro	Stlačený vzduch
Atribut názvu produktu	Ø 8×12 mm
Druh produktu	Navíječka hadic

Příslušenství

Bezpečnostní spojka vnitřní závit Vnitřní připojovací závit 3/8 palec	080286 3/8
Bezpečnostní spojka vnitřní závit Vnitřní připojovací závit 1/4 palec	080286 1/4
Bezpečnostní spojka vnitřní závit Vnitřní připojovací závit 1/2 palec	080286 1/2