



## Bezpečnostní navíječka hadic, plastový plášť stlačený vzduch, Ø 11×16 mm, Typ: 10S



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	080077 10S
GTIN	7391390327383
Třída artiklu	08A

### Popis

#### Provedení:

**Bezpečnostní navíječka hadic s vedením hadice** a kontrolovaným, silným zatahováním. Uzavřený **plastový plášť** odolný proti lomu, pro použití ve špinavém a prašném prostředí. Kompaktní konstrukce a jednoduchá montáž na stěnu resp. na strop s **rozsahem otáčení 180°**.

**PU hadice** vhodná pro vysoký objem průtoku s vysokou odolností proti oděru a s ocelovými přípojkami na stlačený vzduch.

#### Upozornění:

Spojka viz č. 080286.

### Technický popis

Maximální provozní tlak	12 bar
Vnitřní Ø hadice	11 mm
Využitelná délka hadice	10 m
Materiál hadice	Polyuretan
Přípojka vstup	1/2 palec
Přípojka výstupu	1/2 palec

Barva pláště	modrá
Navíjecí automatika SCS	ano
Hadice vnější Ø	16 mm
Barva hadice	modrá
Materiál pláště	plast
Výška korpusu	409 mm
Šířka korpusu	490 mm
Hloubka korpusu	190 mm
Vhodné pro	Stlačený vzduch
Atribut názvu produktu	Ø 11×16 mm
Druh produktu	Navíječka hadic

## Příslušenství

Bezpečnostní spojavnitřní závit Vnitřní připojovací závit 3/8 palec	080286 3/8
Bezpečnostní spojavnitřní závit Vnitřní připojovací závit 1/4 palec	080286 1/4
Bezpečnostní spojavnitřní závit Vnitřní připojovací závit 1/2 palec	080286 1/2