



## Komfortní ochranné brýle 5X1, Odstín skla brýlí: I/O



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	096700 I/O
GTIN	8033661828821
Třída artiklu	04H

### Popis

#### Provedení:

Inovativní ochranné brýle s **designem plovoucích čoček** pro optimální usazení bez tlakových bodů. Ergonomický, dynamický design díky **nastavitelným stranicím v délce a úhlu**. Polstrovaný, výškově nastavitelný nosní můstek. **Polstrování na koncích stranic** zajišťuje maximální komfort a absolutní stabilitu. S **reflexním zorníkem** vhodné pro **sluneční světlo bez přílišného ztmavení** (střídavé práce uvnitř a venku). **Činitel propustnosti: 55%**.

#### Provedení reklamní text:

Inovativní ochranné brýle s Floating Lens Design.

- **Optimální ergonomické přizpůsobení tvaru bez otlaků.**
- **Stranice nastavitelné v délce i sklonu.**

#### Norma:

EN 166 EN 172

### Technický popis

Označení zorníku	2C-1,7/5-1,7 U 1 FT
Ochrana proti UV	UV400
Materiál kotouče	Polykarbonát
Řada	5X1
Označení rámu	Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Parametr rámu	Polstrované obroučky
Parametr rámu	Délka třmenu nastavitelná

Parametr rámu	Sklon třmenu nastavitelný
Parametr rámu	Nastavitelné nosní polštářky
Druh produktu	Ochranné brýle