

**TK fréza, TiAlN, Ø DC: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203619 5
GTIN	4045197958860
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**

Pro **operace dokončování**. Speciální geometrie pro optimální odvod třísek. Pro **obvodové frézování při dokončování**. Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.

Technický popis

Celková délka L	62 mm
Délka břitu L _c	18 mm
Počet zubů Z	6
Ø břitu D _c	5 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,032 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Tolerance jmenovitý Ø	h10
Ø stopky D _s	6 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodné	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodné	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodné	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodné	80 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodné	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodné	50 m/min	H
mokrý max.	vhodné		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB