

**Závitořezná hlava na rychlovýměnné vložky M3 – M12, Stopka Ø d: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319445 40
GTIN	4045197959669
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

Elastické vyrovnání délky, lehký chod díky zdířce kuličkového vedení.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky č. 335420 – 335620.

Technický popis

Ø stopky d_1	40 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Délka vyložení L	61,5 mm
Délkové vyrovnání tlak	7 mm
Délkové vyrovnání tah	7 mm
Vnější Ø sklíčidla D	38 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo VDI

