

Garant**Kuželový záhlubník 75°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150425 25
GTIN	4045197959546
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Třískové prostory broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a **neporušeného řezu**, jako při odstraňování otřepů či zahlubování.

Technický popis

Vnější Ø	25 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Celková délka L	71 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,8 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	75 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		