

Garant**Kuželový záhlubník HSS 100°, bez povlaku, Vnější Ø DC: 20,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150023 20,5
GTIN	4045197959591
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Snadné a plynulé záhlubování a odjehlování.
Prostory pro třísky broušené z plného materiálu.

Technický popis

Vnější Ø	20,5 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	4 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,16 mm/ot,
Celková délka L	62 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	100 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodné	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodné	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodné	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodné	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		