

**Garant****Kuželový záhlubník HSS 100°, bez povlaku, Vnější Ø DC: 16,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150023 16,5
GTIN	4045197959584
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Snadné a plynulé zahlubování a odjehlování.  
Prostory pro třísky broušené z plného materiálu.

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/ot,
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková délka L	59 mm
Vnější Ø	16,5 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,5 mm
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	100 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Stupňovitý a kuželový záhlubník

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodné	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodné	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		