

**Klauke®****Velké lisovací kleště, Typ: K06SYNCRO****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	729905 K06SYNCRO
GTIN	4012078001342
Třída artiklu	76C

**Popis****Provedení:**

Silná hlava s převodem a vestavěnými, otočnými profilovými kotouči. Trubková ramena s plastovými rukojetmi. Přiřazení průřezu je viditelné na profilovaných kotoučích. Nastavení profilového kotouče pomocí obsluhy jednou rukou. Garantuje bezpečné přiřazení průřezu pomocí synchronizovaného nastavení profilového kotouče. S ergonomickou 2složkovou rukojetí a oboustrannou ochranou proti sklouznutí. Prodloužitelá páková ramena.

**Použití:**

Na neizolovaná **kabelová oka** a **spojky trubek** (normální provedení).

**Upozornění:**

Nehodí se na lisovaná kabelová oka dle DIN a francouzská kabelová oka CNF. Lisovací kleště na kabelová oka pro DIN a francouzská kabelová oka CNF jsou k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Hmotnost	2,6 kg
Celková délka	600 - 750 mm
Pro průřez vodiče	6 - 120 mm <sup>2</sup>
Druh produktu	Lisovací kleste