



## Kapesní svítilna LED-EX s bateriemi, Typ: 4AARFL



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081521 4AARFL
GTIN	032705146035
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Kapesní svítilna s ochranou před výbuchem, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.

**Vysoce výkonné LED svítilny** odolné proti nárazům, prachu a vodě.

**S LED technologií reflektoru. Ruční LED svítilna a svítilna na helmu se speciální ochrannou technikou.** Hladký, široký středový paprsek. Díky patentovanému optickému systému je ideální pro osvětlení širokých pracovních oblastí. Odolná proti korozi. Spínač na zadní straně. Snadné upevnění na pracovních a ochranných helmách pomocí držáku na helmu.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Technický popis

Barva pláště	žlutá
Typ baterií	Mignon, AA
Ochranná třída IP	IP 67
Ø hlavy	35 mm
Počet obsažených baterií	4
Zóna ATEX	Zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Doba svícení	5,5 h
Světelný tok	225 lm

Hmotnost	158 g
Celková délka	158 mm
Parametr zařízení	Vhodné pro oblast EX
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Kapesní svítlna

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081552 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081554 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081553 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081551 LR6
Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081559 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6