

Weidmüller **Dvoupólová zkoušečka napětí, Typ: COMBIPRO****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

Dvoupólové zkoušečky napětí, ergonomická konstrukce, vodotěsný plášť, odolný proti nárazu a lomu, dvě zkoušecí rukojetí s magnetickým držákem, vhodné také pro ovládání jednou rukou.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

K profesionálnímu, víceúrovňovému zkoušení napětí, polarity a průchodu.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií 081561 vel. LR3, silnější zkušební hroty (našroubovatelné), izolační ochranné krytky.

Technický popis

Osvětlení místa měření	ano
Kategorie přepětí	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Zkouška směru točivého pole	ano
Kalibrování	I1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Kontrola průchodu	opticky / akusticky
Ochranná třída IP	IP 65
Zkušební proud proudových chráničů / RCD	ano
Počet obsažených baterií	2
Označení výrobce	VT Combi Pro
Zkouška polarity	ano
Rozsah stupnice DC	6 - 690 V
Rozsah stupnice AC	6 - 690 V
Ukazatel	LED
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Napájení	2× 081561 LR3
Druh produktu	Zkoušečka napětí

Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkSZkoušečka napětí Typ S	027160 S

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------