

Weidmüller **Dvoupólová zkoušečka napětí, Typ: DIGIPRO****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

Dvoupólové zkoušečky napětí, ergonomická konstrukce, vodotěsný plášť, odolný proti nárazu a lomu, dvě zkoušecí rukojeti s magnetickým držákem, vhodné také pro ovládání jednou rukou. Zkoušečka napětí AC měřením skutečné efektivní hodnoty True RMS. Diodový test.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

K profesionálnímu, víceúrovňovému zkoušení napětí, polarity a průchodu.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií 081561 vel. LR3, silnější zkušební hroty (našroubovatelné), izolační ochranné krytky.

Technický popis

Ukazatel	digitální LCD
Rozsah stupnice DC	1 - 1500 V

Zkouška směru točivého pole	ano
Odpor	0 - 1,99 kΩ
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Ochranná třída IP	IP 65
Rozsah stupnice AC	1 - 1000 V
Kategorie přepětí	CAT III 1 000 V; CAT IV 600 V
Zkušební proud proudových chráničů / RCD	ano
Označení výrobce	VT Digi Pro
Zkouška polarity	ano
Kalibrování	I1
Počet obsažených baterií	2
Kontrola průchodu	opticky / akusticky
Tlačítko pro přidržení hodnoty	ano
Osvětlení místa měření	ano
Měření frekvencí	1 - 950 Hz
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Napájení	2× 081561 LR3
Kapacita	0,05 - 1999 μF
Druh produktu	Zkoušečka napětí

Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkSZkoušečka napětí Typ S	027160 S

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------