

Weidmüller **Dvoupólová zkoušečka napětí, Typ: MASTER****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Třída artiklu	47A

**Popis****Provedení:**

Dvoupólové zkoušečky napětí, ergonomická konstrukce, vodotěsný plášť, odolný proti nárazu a lomu, dvě zkoušecí rukojetí s magnetickým držákem, vhodné také pro ovládání jednou rukou.

**Funkce:**

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Použití:**

K profesionálnímu, víceúrovňovému zkoušení napětí, polarity a průchodu.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 2 baterií 081561 vel. LR3, silnější zkušební hroty (našroubovatelné), izolační ochranné krytky.

**Technický popis**

Kalibrování	I1
Zkouška polarity	ano

Počet obsažených baterií	2
Ukazatel	LED
Ochranná třída IP	IP 54
Kategorie přepětí	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Rozsah stupnice AC	12 - 690 V
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Rozsah stupnice DC	12 - 690 V
Označení výrobce	VT Master
Kontrola průchodu	opticky / akusticky
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Napájení	2× 081561 LR3
Druh produktu	Zkoušečka napětí

## Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkSZkoušečka napětí Typ S	027160 S

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------