



Svítilna pro osvětlení stroje / pracoviště, Typ: 5W



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081321 5W
GTIN	2050001945921
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Dílenské svítidly LED hliník, černá včetně kolébkového spínače. S pogumovaným pružným prvkem, včetně magnetického stojánku. Dílenská LED lampa 5 W s nastavováním úhlu vyzařování 15 – 75°.

Provedení reklamní text:

- Úhel vyzařování 15 – 75°.

Funkce:

IP63: Je dána ochrana proti stříkající vodě, až 60° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Upozornění:

Navíc k magnetickému podstavci lze na poptávku dodat šroubovou svorku, nástěnný držák, stolní a stojací nohu.

Technický popis

Zdroj energie	Síťový provoz
Ø magnetické nohy	83 mm

Ochranná třída IP	IP 63
Světelný tok	450 lm
Výměnné osvětlovací těleso	ne
Světelný výkon	5 W
Jmenovité napětí	250 V
Celková výška	480 mm
Druh produktu	Stolní svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště