



## Svítilna pro osvětlení stroje / pracoviště, Typ: 6WDUO



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Dílenské svítidly LED hliník, černá včetně kolébkového spínače. S pogumovaným pružným prvkem, včetně magnetického stojánku. Dílenská LED lampa 2 x 6 W, hlava svítidla se dvěma osvětlovacími moduly otočnými o 360°.

#### Funkce:

IP63: Je dána ochrana proti stříkající vodě, až 60° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Upozornění:

Navíc k magnetickému podstavci lze na poptávku dodat šroubovou svorku, nástěnný držák, stolní a stojací nohu.

### Technický popis

Ochranná třída IP	IP 63
Ø magnetické nohy	83 mm
Světelný tok	1200 lm
Zdroj energie	Síťový provoz

Výměnné osvětlovací těleso	ne
Světelný výkon	12 W
Jmenovité napětí	250 V
Celková výška	510 mm
Druh produktu	Stolní svítlna / svítlna pro osvětlení pracoviště