



LED kapesní svítilna, Typ: P7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081485 P7
GTIN	4058205009898
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Řada High Performance od LED LENSER pro univerzální použití. S pádovým testem z výšky 1 m. LED Lenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V **hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě**, jsou všechny kontakty pozlacené, **kvalitní čočky** koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Ve všech kvalitnějších kapesních svítilnách je použitý patentovaný systém **Advanced Fokus**.

· **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus System kombinuje čočku a reflektor a spojuje tak přednosti obou systémů. Výsledkem je vynikající koncentrace světla v ohnisku a homogennější, nerozptýlený kužel světla. AFS tak patří k nejlepším zaostřovacím systémům LED svítilen světa.

· **Rapid Focus**

Běžné zaostřovací systémy musí být zpravidla ovládány oběma rukama. Rapid Focus naproti tomu umožňuje rychlou regulaci světelného kužele jednou rukou.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081557 LR3.

Technický popis

Hmotnost	175 g
Počet obsažených baterií	4

Označení výrobce	P7
Advanced Focus System (AFS)	ano
Ø hlavy	37 mm
Světelný tok	450 lm
Ochranná třída IP	IP X4
Světelný tok stupeň 2	40 lm
Doba svícení	25 h
Součástí dodávky je brašna na opasek	ano
Rapid Focus	ano
Doba svícení stupeň 2	25 h
Celková délka	130 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Mezinárodní konstrukční velikost	LR3
Druh produktu	Kapesní svítlna