

HOLEX**Univerzální upínací kleště s prizmatickou čelistí, Celková délka: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	708205 250
GTIN	4045197960030
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Rozpětí a svěrný tlak lze nastavit pomocí šroubu s rýhovanou hlavou. Kleště kompletně niklované.

Hlava nahoře rovná, dole s prizmatem.

Použití:

K upínání profilovaného a plochého materiálu. Upínací tlak až 10 000 N.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápustkově kované.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 7, 10 a 12. Náhradní pružina č. 708301 vel. 10.

Technický popis

Rozsah upnutí	40 mm
Celková délka	250 mm
Délka čelistí	35 mm
Druh produktu	Upínací kleste

Příslušenství

Pružina Typ 10	708301 10
----------------	-----------

