

**Univerzální upínací kleště s prizmatickou čelistí, Celková délka: 300mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 708205 300 |
| GTIN | 4045197960047 |
| Třída artiklu | 72B |

Popis**Provedení:**

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Rozpětí a svěrný tlak lze nastavit pomocí šroubu s rýhovanou hlavou. Kleště kompletně niklované.

Hlava nahoře rovná, dole s prizmatem.

Použití:

K upínání profilovaného a plochého materiálu. Upínací tlak až 10 000 N.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápustkově kované.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 7, 10 a 12. Náhradní pružina č. 708301 vel. 12.

Technický popis

| | |
|---------------|----------------|
| Celková délka | 300 mm |
| Délka čelistí | 45 mm |
| Rozsah upnutí | 55 mm |
| Druh produktu | Upínací kleště |

Příslušenství

| | |
|----------------|-----------|
| Pružina Typ 12 | 708301 12 |
|----------------|-----------|

