



Sada brusných tkanin 50dílná (A), hnědé, velmi pružné KK 114F, 230×280 mm, Typ: 5GRITS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	556910 5GRITS
GTIN	4018875000533
Třída artiklu	56V

Popis

Provedení:

Hustě tkaná robustní a **velmi pružná** bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)**, vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. **Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.** Velikost listu 230×280 mm.

Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).

Rozsah dodávky:

Po 10 listech se zrnem 60, 80, 120, 180, 320.

Technický popis

Řada	KK114F
Brusivo	normální korund
Zkratka brusiva	A
Šířka brusného listu	230 mm
Délka brusného listu	280 mm
Atribut názvu produktu	230×280 mm

Druh produktu

Brusná tkanina

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		