

HOLEX**TK fréza, TiAlN, Ø h10 DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203510 8
GTIN	4045197964175
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**

Díky minimálně 6 břitům **vysoká stabilita** a **velmi klidný chod**. Excentrické podbroušení. **Pro obvodové frézování při dokončování**.

Technický popis

Ø břitu D_c	8 mm
Celková délka L	63 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,063 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Počet zubů Z	6
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Délka břitu L_c	19 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h10
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK

Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,1 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	600 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	400 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodné	190 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodné	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodné	95 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodné	85 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	90 m/min	M
GG(G)	vhodné	120 m/min	K
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodné		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------