



Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 7,4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
- Možnost 5stranného obrábění.
- Velmi dobrá přesnost opakování.
- Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný \varnothing upínání.

Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.

Technický popis

D ₂ nejmenší upínací \varnothing	4,1 mm
Vnější \varnothing D ₁	7,4 mm
Vnější \varnothing D	20 mm
Maximální upínací dráha	0,13 mm
\varnothing D ₃	M 2
H ₁	7,6 mm

Maximální utahovací moment	0,7 Nm
Upínací síla	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M 2/13,7
Tolerance vnějšího Ø	h9
Druh produktu	Upínací trn