



## Celoocelová páková svorka, Rozsah upnutí: 250mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	860600 250
GTIN	4008158034409
Třída artiklu	83K

### Popis

#### Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Upínací páčka s ozubeným segmentem se samočinnou aretací. Otevírání pomocí odblokovací kličky. Pohyblivá přítlačná deska, upínací páka s práškově nanášeným lakem.

Maximální upínací síla až 8 500 N.

#### Použití:

Pro **rychlé** a snadné **upínání s vysokým přtlakem**.

### Technický popis

Vyložení	120 mm
Rozsah upnutí	250 mm
Hmotnost	1,5 kg
Průřez vodící lišty	24,5×9,5 mm
Druh produktu	Svěrka

