

**Garant****Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 400 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860480 400
GTIN	4045197167453
Třída artiklu	81D

**Popis****Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechťené a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovanou **pojistkou vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly díky **silové rukojeti** s drsným povrchem Haptoprene® a nárazuvzdorným jádrem PP. Protiskluzová struktura povrchu, neklouže, ani když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Průřez vodící lišty: 25×12 mm

Vyložení: 120 mm

**Technický popis**

Rozsah upnutí	400 mm
Průřez vodící lišty	25×12 mm
Vyložení	120 mm
Druh produktu	Svěrka

