



Celoocelová páková svorka, Rozsah upnutí: 500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860600 500
GTIN	4008158034454
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Upínací páčka s ozubeným segmentem se samočinnou aretací. Otevírání pomocí odblokovací kličky. Pohyblivá přítlačná deska, upínací páka s práškově nanášeným lakem.

Maximální upínací síla až 8 500 N.

Použití:

Pro **rychlé** a snadné **upínání s vysokým přitlakem**.

Technický popis

Rozsah upnutí	500 mm
Vyložení	120 mm
Průřez vodící lišty	28×11 mm
Hmotnost	2,6 kg
Druh produktu	Svěrka

