

**HOLEX****Vrták do plechu HSS oboustranný, bez povlaku, Ø DC h8: 4,1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113421 4,1
GTIN	4045197964670
Třída artiklu	12B

**Popis****Provedení:**

Vaporizovaný povrch.

**Extrémně odolný proti zlomení** díky krátké spirále a silnému jádru. Samostředící vybroušení špičky. **Broušený po obvodu** (bez fazetek), aby se zabránilo zasekávání.

Hrot tvar C.

Konstrukční rozměry podobné DIN 1897.

**Použití:****Speciálně pro vrtání plechů.****Technický popis**

Celková délka L	55 mm
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	14 mm
Norma	DIN 1897
Počet břitů Z	2
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	7,9 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	4,1 mm
Vrcholový úhel	135 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ne

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
suché	vhodný		