

**HOLEX****Vrták do plechu HSS jednostranný, bez povlaku, Ø DC h8: 3,3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113341 3,3
GTIN	4045197964267
Třída artiklu	12B

**Popis****Provedení:**

**Extrémně odolný proti zlomení** díky krátké spirále a silnému jádru. Samostředící vybroušení špičky. **Broušený po obvodu** (bez fazetek), aby se zabránilo zasekávání.

Vaporizovaný povrch.

Konstrukční rozměry podobné DIN 1897.

Hrot tvar C.

**Použití:**

**Speciálně pro vrtání plechů.**

**Technický popis**

Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	7,1 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Počet břitů Z	2
Celková délka L	49 mm
Délka drážky pro třísky $L_c$	12 mm
Jmenovitý Ø $D_c$	3,3 mm
Norma	DIN 1897
Vrcholový úhel	135 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ne

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
suché	vhodný		