

**HOLEX****Vrták do plechu HSS oboustranný, bez povlaku, Ø DC h8: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113421 6
GTIN	4045197964717
Třída artiklu	12B

**Popis****Provedení:**

Vaporizovaný povrch.

**Extrémně odolný proti zlomení** díky krátké spirále a silnému jádru. Samostředící vybroušení špičky. **Broušený po obvodu** (bez fazetek), aby se zabránilo zasekávání.

Hrot tvar C.

Konstrukční rozměry podobné DIN 1897.

**Použití:****Speciálně pro vrtání plechů.****Technický popis**

Délka drážky pro třísky $L_c$	19 mm
Počet břitů Z	2
Jmenovitý Ø $D_c$	6 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	10 mm
Celková délka L	66 mm
Norma	DIN 1897
Vrcholový úhel	135 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ne

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
suché	vhodný		