

3M**Brusný pás Cubitron™II 784F, 50×3500 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558514 60
GTIN	2050001949042
Třída artiklu	53S

Popis**Provedení:**

Brusný pás Cubitron™ II 784F s přesně tvarovaným keramickým zrnem a oxidem hlinitým na stabilním polyesterovém podkladu YF (P36 – P80) resp. polopružném polyesterovém podkladu XF (P120 – P180). Pro **hospodárné použití při náročných broušeních** na stacionárních bruskách. Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.

Upozornění:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.

Technický popis

Řada	Cubitron™II 784F
Brusivo	Keramické zrna
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šířka brusného pásu	50 mm
Délka brusného pásu	3500 mm
Atribut názvu produktu	50×3500 mm
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití	35-40 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	32-38 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	25-30 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20-25 m/s	H
INOX	vhodný	18-30 m/s	
Ti	omezené použití	10-20 m/s	
GG(G)	vhodný	30-45 m/s	K
CuZn	omezené použití	35-45 m/s	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		