

**HOLEX****Vrtací sklíčidlo s radiálním blokováním kovové provedení, Typ: 13-3/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	342207 13-3/8
GTIN	4045197966018
Třída artiklu	32W

**Popis****Provedení:**

- Vrtací sklíčidlo bez použití klíče s radiálním blokováním. Není potřebné žádné další blokování (zvláště při příklepovém vrtání).
- Velmi ergonomické, pohodlná obsluha, 6hran pro maticový klíč.
- Dobrá přesnost obvodové házivosti.
- Provrtané provedení pro pravý a levý chod (závit M5 nebo M6).

Speciální upínací fazetky pro snížení opotřebení.

**Technický popis**

Typ	13-3/8
Rozsah upínání	1,5 - 13 mm
Délka vrtací hlavy otevřená	63 mm
Maximální výkon stroje	1100 W
Délka vrtací hlavy zavřená	74 mm
Vnější Ø	43,1 mm
Upnutí	3/8-24 palec
Radiální blokování	ano

Druh produktu

Vrtací sklíčidlo bez použití klíče