

**Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860500 100
GTIN	4008158033778
Třída artiklu	83K

Popis**Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.

Pohyblivá přítlačná deska vyměnitelná bez nástrojů od vel. 160. Upínací síla až 6000 N.

Technický popis

Průřez vodící lišty	15×6 mm
Rozsah upnutí	100 mm
Vyložení	60 mm
Druh produktu	Svorka

Příslušenství

Sada přítlačných členů 8dílná Ø tlačné desky 23 mm

860115 23