

Garant

Držák na obrázení profilu pro čtyřhranné řezné vložky Ø DS 32 mm, od čtyřhranu: 27mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290334 27
GTIN	4045197965462
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	27 mm
Užitná délka L_1	100 mm
Šroub	290399 3
Středové přesazení L_3	14,5 mm
Vhodné pro čtyřhran	27 - 37 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držáku destiček D_1	25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_5	100 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

