

Garant

Držák na obrázení profilu pro šestihřanné řezné vložky Ø DS 25 mm, od šestihranu: 9mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290342 9
GTIN	4045197965608
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	8,5 mm
Užitná délka L_1	30 mm
Středové přesazení L_3	4,5 mm
Šroub	290399 1
Vhodné pro šestihran	9 - 11 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držáku destiček D_1	8 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_s	90 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

