

Garant

Držák na obrážení profilu pro šestihřanné řezné vložky Ø DS 25 mm, od šestihřanu: 28mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290342 28
GTIN	4045197965639
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Středové přesazení L ₃	14 mm
Šroub	290399 3
Ø minimálního předvrtání D _{min}	26,5 mm
Užitná délka L ₁	89 mm
Vhodné pro šestihřan	28 - 37 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držáku destiček D ₁	25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L _s	90 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

