



Mušlové chrániče sluchu Howard Leight™ Sync®, Typ: SYNC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097790 SYNC
GTIN	7312550345108
Třída artiklu	09A

Popis

Provedení:

Pasivní mušlový chránič sluchu lze prostřednictvím Bluetooth® spojit s mobilním telefonem. Mikrofon s ochranou proti větru pro zřetelné porozumění řeči v pracovních úsecích zatížených hlukem umožňuje **telefonování mobilním telefonem**. Příchozí hovory lze jednoduše přijímat a ukončovat stisknutím tlačítka. Kromě toho existuje možnost přenášet **veškeré audiobsahy mobilního telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth®** do mušlového chrániče. Konektor 3,5 mm poskytuje druhou možnost připojení mobilního telefonu. Pomocí otočné kolečka lze regulovat hlasitost a barevné LED kontrolky poskytují zpětnou vazbu k různým nastavením. Integrovaný Li-Ion akumulátor s dobou provozu více než 16 hodin lze dobít prostřednictvím USB kabelu. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).

Kombinuje ochranu sluchu, sluchátka a mikrofon.

Použití:

Pro komunikaci v pracovních úsecích zatížených hlukem.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Rozsah dodávky:

Včetně dobíječky s přípojkou USB a kabelu s konektorem 3,5 mm

Hodnota SNR (hodnota tlumení): 32 dB(A)

Provozní doba: 16 h

Hmotnost: 309 g

Technický popis

Série	Howard Leight™ Sync®
Hodnota SNR (hodnota tlumení)	32 dB(A)
Provozní doba	16 h
Hmotnost	309 g
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Norma	EN 352-6
Norma	EN 352-8
Norma	EN 352-1
Druh produktu	Zátkový chránič sluchu